

**Garant****Nastavljivo rezkalno grezilo, Držalo Weldon, Ø držala D<sub>s</sub> h6: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216620 25
GTIN	4045197133526
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:****Miren tek** zaradi čvrste konstrukcije.**Uporaba:**

Za posnemanje robov, okroglih in podolgovatih lukenj in za grezenje. Pogoji za uporabo je togo vpetje (niso primerni za vrtilne stroje).

**Brezstopenjsko nastavljivi za kote od 10–80°.****Napotek:**Toleranca skale  $\pm 2,5^\circ$ . **Za natančno nastavitev kota uporabite napravo za nastavljanje.**Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.**Tehnični opis**

Vijak za kaseto	219946
Ø držala D <sub>s</sub> h6	25 mm
Kaseta	219958
Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770	32-050
primerna obračalna rezalna ploščica	TO.. 1604
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	30 mm
Število rezil Z	1
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	95 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Območje nastavljanja kota posentja	10-80 stopinj
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	219844
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vpenjalni vijak	219946
Nadomestna kasetna za rezkalna grezila	219958
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP