

Garant
Gretilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 18mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217160 18
GTIN	4045197552532
Razred artikla	210

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M10
Ø držala D_s h6	16 mm
Prevesna dolžina L_1	41 mm
Ø grezenja D	18 mm
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	7 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260142
Celotna dolžina L_{celotna}	97 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard

Kot grezenja	180 stopinj
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vpenjalni vijak Tip 1	219795 1