


Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260931 20/11
GTIN	4960664541843
Razred artikla	25U

Opis
Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 20 mm

ISO-oznaka držala: A20R STLCR/L11

Nastavitveni kot κ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: TC.. 1102..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 22 mm

Srednji premik L_3 : 11,2 mm

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 4
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	11,2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
ISO-oznaka držala	A20R STLCR/L11
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	20 mm

Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 4	269022 4
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak	269407