

Garant**TC.T 110204, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCGT 110204

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje