

Garant
Grežilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 35mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217160 35
GTIN	4045197552709
Razred artikla	210

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	60 mm
\varnothing držala D_s h6	25 mm
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	17 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing grezenja D	35 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260150
Celotna dolžina L_{celotna}	140 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Kot grezenja	180 stopinj

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

PriborPrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 3,0 Nm

211750 3,0

Vpenjalni vijak

219844