


Garant**Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 50/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213890 50/4
GTIN	4045197666529
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

45° rezkalne glave za plano rezkanje z neenakomerno delitvijo za miren tek. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi specialne podložne ploščice iz karbidne trdine.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Vijak za obračalno ploščico	219862 (25IP; 6 Nm)
Ø rezila D _c	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1203..
Celotna dolžina L _{celotna}	48 mm
Podložna ploščica	219860
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	63 mm
Vijak za podložno ploščico	219861 (TX8)

Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	219862
Podložna ploščica iz karbidne trdine	219860
Vpenjalni vijak	219861