

Garant**Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 250/13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

45° rezkalne glave za plano rezkanje z neenakomerno delitvijo za miren tek. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi specialne podložne ploščice iz karbidne trdine. Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami.

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	219861 (TX8)
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1203..
Ø rezila D_c	250 mm
Podložna ploščica	219860
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	263 mm
Vijak za obračalno ploščico	219862 (25IP; 6 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm

Število rezil Z	13
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	219861
Vpenjalni vijak	219862
Podložna ploščica iz karbidne trdine	219860