

Garant
Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 18mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217180 18
GTIN	4045197196903
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1). Brez notranjega hlajenja.

Napotek:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø grezenja D	18 mm
Število rezil Z	1
Prevesna dolžina L ₁	62 mm
Minimalni Ø d _{min}	10,5 mm
Ø zveze D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø držala D _s h6	20 mm
L ₂	47 mm
Izvedba držala	Whistle Notch
Mera za programiranje e	4,05 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142

Celotna dolžina L	112 mm
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Vpenjalni vijak Tip 1	219795 1
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2