

**Garant**
**Cirkularni rezkar, Jeklo, Tip: 12**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217250 12
GTIN	4045197542663
Razred artikla	21Q

**Opis**
**Napotek:**

Dejanska globina zarez  $S_{\max}$  se izračuna na naslednji način:  $(D-d_1)/2$ .

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: P12

minimalni  $\varnothing$  vrtanja D: 9,6 - 11,7 mm

Notranji  $\varnothing$   $d_1$ : 7 mm

maksimalna globina rezanja  $S_{\max}$ : 2,35 mm

Prevesna dolžina  $L_1$ : 22 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 69,5 mm

**Tehnični opis**

Izvedba držala	Weldon
minimalni $\varnothing$ vrtanja D	9,6 - 11,7 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	69,5 mm
Notranji $\varnothing$ $d_1$	7 mm
Prevesna dolžina $L_1$	22 mm
maksimalna globina rezanja $S_{\max}$	2,35 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219832 (8IP; 1,0 Nm)
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	12 mm
za ploščico tip	P12

z notranjim hlajenjem	da
Globine navoja	20 mm
Material rezkarjev	Jeklo
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219818
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219832