

Garant**Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 36mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217180 36
GTIN	4045197281258
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:****Z enim rezilom (z = 1).****Napotek:**

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Mera za programiranje e	7,05 mm
Izvedba držala	Whistle Notch
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Prevesna dolžina L ₁	113 mm
Ø držala D _s h6	32 mm
Minimalni Ø d _{min}	23 mm
L ₂	93 mm
L ₃	85 mm
Ø grezenja D	36 mm
Število rezil Z	1
Ø zveze D ₁	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260150

z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L	173 mm
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Vpenjalni vijak	219844
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP