

Garant**Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 40mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217180 40
GTIN	4045197281272
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).

Napotek:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Število rezil Z	1
L ₂	103 mm
Ø držala D _s h6	32 mm
Minimalni Ø d _{min}	25 mm
L ₃	95 mm
Prevesna dolžina L ₁	123 mm
Izvedba držala	Whistle Notch
Ø zveze D ₁	40 mm
Mera za programiranje e	8,05 mm
Ø grezenja D	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	260150

z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L	183 mm
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Vpenjalni vijak	219844
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP