



Komplet standardni svedri za torni vrtanje (z robom) dolgi Uni, 5 kos



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG0755 M3
GTIN	4069515042918
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Standardni sveder za torni vrtanje (z robom), **kot št. 080755**.

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX ER-vpenjalne klešče št. 308964, Er-vpenjalni ključ št. 309680, HOLEX oblikovalec navoja št. 139130 ali št. 139180 in HOLEX M-Drill držalo št. 080750.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Ø osnovne izvrtine	2,7 mm
Priporočena pogonska moč	0,7 kW
Debelina materiala	0,7 - 4 mm

Podatkovni list

Ø držala	6 mm
Vsebina	5" kos
Vrsta izdelka	Svedri za torni vrtanje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG0755 M3