



## Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261120 25/16
GTIN	4960664585595
Razred artikla	25U

### Opis

#### Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala  $D_s$ : 25 mm

ISO-oznaka držala: A25S SVUBR/L16

Mesto rezanja / zarezovanja: 25 mm

Nastavitveni kot  $\kappa$ : 93 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1604..

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 34 mm

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Vijak za podložno ploščico	269014 1
Srednji premik $L_3$	20,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	34 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
Podložna ploščica	269006 1
ISO-oznaka držala	A25S SVUBR/L16
Velikost ploščice	16 mm
Prevesna dolžina $L_1$	100 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 7

Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	24 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Podložna ploščica	269055
Vijak za podložno ploščico	269203
Vpenjalni vijak	269411
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 7	269022 7
Podložna ploščica Tip 1	269006 1
Vijak za podložno ploščico Tip 1	269014 1