

**VBMT 110304, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje