

Garant**Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 214400 63/8 |
| GTIN | 4045197131775 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

Prednosti:**Največja produktivnost zaradi:**

- Visoke rezalne hitrosti.
- Najvišja podajanja.
- Kratek čas obdelave.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,5** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|---------|
| maksimalni zunanji Ø D_{maks} | 71,2 mm |
| Ø rezila D_c | 63 mm |
| Ø D_3 | 71 mm |
| Ø vpenjalne izvrtine | 22 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219809 (8IP; 1,5 Nm) |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 40 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SD.. 0903 |
| Število rezil Z | 8 |
| Kot rampe α_{maks} | 0,47 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 1,5 mm |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 60,5 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$ | 134 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 140 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 45 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem | Poševno pogrezanje |
| Zamenjava orodja | da |
| Vrsta izdelka | PowerCard |
| | Plani rezkarji |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219809 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,5 Nm | 211750 1,5 |