

Garant**Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214400 40/6
GTIN	4045197131737
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

Prednosti:**Največja produktivnost zaradi:**

- Visoke rezalne hitrosti.
- Najvišja podajanja.
- Kratek čas obdelave.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,5** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	48,2 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Ø rezila D _c	40 mm

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 0903
Ø D ₃	48 mm
Število rezil Z	6
Kot rampe α _{maks}	0,76 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	88 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	37,5 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219809
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,5 Nm	211750 1,5
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP