

**BDMT 070302 ER-JT, PR1210, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227155 GG
GTIN	4960664622573
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne 90° kote izberite $a_p = 4$ mm.

Tehnični opis

Tip	GG
Podajanje f_z na zob	0,09 – 0,16 mm
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 070302 ER-JT
Zvrst	PR1210
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		