

Garant**VCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2869 160408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Toleranca	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	261374 HB7035-2
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2869 160408