

Garant

**VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7020-2,
Velikost: 110304**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2871 110304
GTIN	4067263095972
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min
Toleranca	M
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Vsebina	261454 HB7020-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p\max}$	1,75 mm

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2871 110304