

**Varčno pakiranje DNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7020-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2438 160410R
GTIN	4067263094593
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	251036 HB7020-2
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 mm/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,65 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2438 160410R
