

Garant**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 09T302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2805 09T302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T302
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	260056 HB7020-2
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	3,25 mm

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2805 09T302