



**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020,
Velikost: 11T302**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3939 11T302
GTIN	4067263095521
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260503 HBT020
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3939 11T302