



## DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020, Velikost: 11T304



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3939 11T304 |
| GTIN                  | 4067263095545 |
| Razred artikla        | GGN           |

### Tehnični opis

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Globina reza $a_{p\min}$                | 0,25 mm          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava    |
| Globina reza $a_{p\max}$                | 2,75 mm          |
| Podajanje $f$                           | 0,12 - 0,3 mm/v  |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                |
| Glavna uporaba                          | P                |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 2,5 mm     |
| Radij rezila                            | 0,4 mm           |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina  |
| Prevleka                                | TiCN             |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | DCMT 11T304      |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 100 - 280 mm/min |

## Podatkovni list

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Vsebina          | 260507 HBT020                           |
| število kosov    | 50                                      |
| Zvrst            | HBT020                                  |
| Rezalni pogoji   | rahlo prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov | PM                                      |
| Vrsta izdelka    | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3939 11T304