

Garant

**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,
Velikost: 060202**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2811 060202
GTIN	4067263095149
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	260140 HB7020-2
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\ maks}$	2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Radij rezila	0,2 mm

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2811 060202