


VCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT020, Zvrst: 110304

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3953 110304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	261386 HBT020
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,4 mm
število kosov	50
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min

Podatkovni list

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3953 110304