

Garant**Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7010-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2413 160612
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	5,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 415 mm/min
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Glavna uporaba	P
Vsebina	250336 HB7010-2
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2413 160612
