

**Garant****VNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7010-2,  
Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2475 160408 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | VNMG 160408                             |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava                           |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina                         |
| Vsebina                                 | 251804 HB7010-2                         |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4                                       |
| Globina reza $a_{p\ min}$               | 0,55 mm                                 |
| Radij rezila                            | 0,8 mm                                  |
| Podajanje $f$                           | 0,2 - 0,5 mm/v                          |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 4 mm                              |
| Glavna uporaba                          | P                                       |
| Globina reza $a_{p\ maks}$              | 2,5 mm                                  |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 140 - 440 mm/min                        |
| število kosov                           | 50                                      |
| Zvrst                                   | HB7010-2                                |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen                             |
| Lomilec odrezkov                        | SM                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

---

## **Ustrezni izdelki**

No Shop URL available for: GG2475 160408

---