

Garant**DCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7010-2, Velikost: 11T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2816 11T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	260361 HB7010-2
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2816 11T308