

Garant**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7035-2,
Velikost: 070202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2821 070202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Vsebina	260449 HB7035-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,15 mm
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2821 070202