

Garant**Varčno pakiranje WNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7010-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2492 080412
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fini obdelava
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Vsebina	252210 HB7010-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 415 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2492 080412
