

Garant**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 09T302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3512 09T302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T302
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Vsebina	260148 HB7140-2
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\min}$	0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3512 09T302