


Varčno pakiranje CCMT rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2619 09T304
GTIN	4067263096252
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Globina reza a_p	0,3 - 3 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260211 HBT130
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2619 09T304