



DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130, Velikost: 11T308



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2669 11T308
GTIN	4067263096603
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Vsebina	260508 HBT130
Prevleka	TiCN

Podatkovni list

število kosov	50
Glavna uporaba	M
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2669 11T308