

Garant**TCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 110202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3825 110202
GTIN	4067263098317
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,15 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vsebina	260980 HU7310
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCGT 110202
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Globina reza $a_{p\max}$	2,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Prevleka	neprevlečeni

Podatkovni list

število kosov	30
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3825 110202