

Garant

Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 63/4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Tangencialna rezkalna glava za kotno/plano rezkanje za **natančne 90° kote**. Z delno nastavljivimi rezili za največjo natančnost. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi vpenjanja z vpenjalnim čepom.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Pritezni vijak za pritezne čepe	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vijak za justiranje	219892
Ø rezila D_c	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BG.. 15L5..
Vpenjalni čep	219893

Nastavljiva rezila	1
Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Pritezni vijak za pritezne čepe	219894
Vpenjalni čep	219893
Vijak za justiranje	219892