

Garant**TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7020-2, Velikost: 16T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2840 16T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vsebina	260958 HB7020-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2840 16T308