

**Garant****Rezkalna ploščica 60°, HB7720, Korak: 1,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217500 1,5
GTIN	4045197217509
Razred artikla	21C

## Opis

**Napotek:**  
**55° obračalne ploščice po ponudbi.**

## Tehnični opis

za navoj $\geq$	M16
Debelina ploščice E	2,34 mm
Globina t	0,864 mm
Geometrija ploščice	Polni profil
Zunanji $\varnothing$ D	10,6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,5 mm
Uporaba	za notranje varnostne obroče
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM

Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF-LH
Kot profila	60 stopinj
Tip	03
Število rezil Z	3
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	120 m/min	K
Uni	primerno		

mokro maks.	primerno
suho	pogojno primerno