

Garant

**VBGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HU7310,
Velikost: 110302**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3829 110302
GTIN	4067263098409
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110302
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	261222 HU7310
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
število kosov	50

Podatkovni list

Glavna uporaba	N
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3829 110302