

Garant**KNUX obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 160410L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2937 160410L
GTIN	4067263094548
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,65 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	4 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	1 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410L
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Podatkovni list

Vsebina	251038 HB7130-2
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2937 160410L