

Garant

TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 110202



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2843 110202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Glavna uporaba	P
število kosov	50
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Vsebina	260950 HB7020-2
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2843 110202