

Garant

**SNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7120-1,
Velikost: 120412**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2947 120412
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\min}$	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vsebina	251226 HB7120-1
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm
število kosov	50
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2947 120412