

Garant

**Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami, Držalo Weldon, Efektivni Ø DW/
previsna dolžina L1: 30/92mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Razred artikla	21R

Opis**Uporaba:**

- Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
- Za skožno in zaprto izvrtino.
- Univerzalno za levi in desni navoj.
- Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
- Majhna rezalna sila.

Napotek:

Izvedba z dvojno vpenjalno površino HB.

Tehnični opis

Ø držala D _s	25 mm
Velikost ploščice	27
Previsna dolžina L ₁	92 mm
Efektivni Ø D	30 mm
Vpenjalni vijak	219925
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Celotna dolžina L	150 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219925
-----------------	--------