

Garant**TCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7035-2,
Velikost: 110202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2847 110202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Vsebina	260980 HB7035-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2847 110202