

Garant**SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3538 09T304
GTIN	4067263096627
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
število kosov	50
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\ maks}$	3,25 mm

Podatkovni list

Vsebina	260762 HB7130-2
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3538 09T304