

Garant**VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7310,
Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3838 160408
GTIN	4067263098768
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
število kosov	50
Globina reza $a_{p\max}$	2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Vsebina	261459 HB7310
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	N

Podatkovni list

Toleranca	M
Zvrst	HB7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

No Shop URL available for: GG3838 160408