

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 110302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2856 110302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	261142 HB7020-2
Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2856 110302