



Varčno pakiranje DNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 50 kosov HBT020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3909 150608
GTIN	4067263092988
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Prevleka	TiCN
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	250784 HBT020
Globina reza $a_{p\ maks}$	3,75 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3909 150608
