

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2856 160408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	261154 HB7020-2
število kosov	50
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,5 mm
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2856 160408