

Garant

VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 160402



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2857 160402
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160402
število kosov	50
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,5 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Podatkovni list

Vsebina	261150 HB7035-2
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2857 160402