

**Garant**
**VHM krogelni rezkar, Diamant, Ø e8 DC: 1 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	209785 1
GTIN	4045197476074
Razred artikla	11Y

**Opis**
**Izvedba:**

S **kristalno diamantno prevleko sp<sup>3</sup>** najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo **kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita**. Konični prehod z **1°30' (kot α)**.

Toleranca: kontura radija = **±0,01 mm**.

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L<sub>c</sub>: 1,2 mm

Prevesna dolžina L<sub>1</sub> vklj. s sprostitvijo: 2 mm

Ø sprostitve D<sub>1</sub>: 0,95 mm

Celotna dolžina L: 75 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 3 mm

**Tehnični opis**

Število zob Z	2
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostitvijo	2 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za kopirno rezkanje v grafit	0,007 mm
Ø sprostitve D <sub>1</sub>	0,95 mm
L <sub>2</sub>	27 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	1 mm
Ø D <sub>2</sub>	2,3 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	3 mm

Celotna dolžina L	75 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	1,2 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	0,5 mm
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar